

# Płyta przyłączeniowa-SET MS12-AGF

Numer produktu: 537135

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 12                                            |
| Seria                                      | MS                                            |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                       |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne              |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura przechowywania                 | -10 °C...60 °C                                |
| Temperatura medium                         | -10 °C...60 °C                                |
| Waga produktu                              | 1300 g                                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | G1                                            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał płyty przyłączeniowej             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                  |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                           |