

Uchwyt czujnika SIEZ-NB-8

Numer produktu: 538345

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-25 °C...80 °C
Wielkość	M8
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	3.5 g
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Wybór dodatkowych informacji o czujniku	Elementy mocujące