


Filtr z tłumikiem hałasu LFU-1/4

Numer produktu: 539132

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	G1/4
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	1 µm
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Przepływ do atmosfery	4000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Redukcja hałasu	Redukcja o 40 dB
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	190 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiał obudowy	Polipropylen