

Płyta przyłączeniowa kątowa VABF-S4-2-A2G2-G18

Numer produktu: 539719

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	18 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-2
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	155 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy