

Nypel podwójny E-G3/4-3/4NPT

Numer produktu: 546549

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	17.9 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	60 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	32 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	45 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	164.88 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS