


# Głowica widelkowa SG-UNF5/16"-24-B

Numer produktu: 546574

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	UNF5/16-24
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	1.94 oz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał widetek	Stal ocynkowany
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana