


Rozgłęziacz
FR-8-1/8-BR
Numer produktu: 546749

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	8.6 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Liczba wylotów	8
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej