

Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Numer produktu: 547432

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	wkręcane
Przylącze elektryczne	5-pin M12X1 Wtyczka
Długość kabla	0.3 m
Budowa kabla	4 x 0,34 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Materiał osłony kabla	PUR
Materiał obudowy	ABS
Materiał styków	Mosiądz pozłacany