


Wkład do generatora podciśnienia VN-14-H

Numer produktu: 547699

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	1.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Standard Wysokie podciśnienie
Ciśnienie robocze	1 bar...8 bar
Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia	3.5 bar
Maks. podciśnienie	92 %
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	48.8 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.48 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	3.75 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy	Polioksymetylen
Materiał dyszy wypływowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej