


Pokrywa CPX-AK-P

Numer produktu: 548757

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Względna wilgotność powietrza	5 - 90% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	4 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal ocynkowana