

Pokrywa VAEM-S6-C-S10-R5

Numer produktu: 549049

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	10 w przypadku zaworów bistabilnych 20 w przypadku zaworów monostabilnych
Maks. prąd całkowity	10 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	230 g
Liczba przyłączy elektrycznych	10
Przyłącze elektryczne	5-pin M12 Wtyczka
Materiał obudowy	PA