

Cewka
MH-2-24VDC-PA
Numer produktu: 549906

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Min. czas dokręcania	12 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.7
Parametry cewki	24 V DC: 7,9 W
Dopuszczalne wahania częstotliwości	+/- 10%
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	IP00 bez gniazda przyłączeniowego
Temperatura otoczenia	-20 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia złącza	2 Nm
Waga produktu	150 g
Przyłącze elektryczne	wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź