

Blok przyłączeniowy CPE18-PRS-3/8-2-NPT

Numer produktu: 550088

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	26 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Maks. liczba stref ciśnienia	2
Ciśnienie rozrywające	5 MPa 50 bar 725 psi
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	23 °F...122 °F
Temperatura otoczenia	23 °F...122 °F
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	1.5 ft-lbf
Waga produktu	12.4 oz
Typ mocowania bloku przyłączeniowego	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	3/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej