


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D40-44A/C

Numer produktu: 552157

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	216 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D40 D40C
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	44 A 44C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS