

Listwa przyłączeniowa MHJ9-PN16

Numer produktu: 553123

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	10 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 Możliwość wyboru wersji przez klienta
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	390 g
Typ mocowania	za pomocą kątownika mocującego
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	nie przewodowe
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany