

Przewód z tworzywa sztucznego PLN

Numer produktu: 553850

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 mm...16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.9 mm...12 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...14 bar
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-30 °C...80 °C
Kolor	niebieski brązowy żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE