


## Zespół osiowy EAMM-A-K48-87A

Numer produktu: 560684

FESTO



### Karta danych

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 8000 1/min                |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP40                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności         | 14.5 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy        | 12.5 Nm                   |
| Waga produktu                      | 400 g                     |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | K48                       |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 87 A                      |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |