



Płyta końcowa VMPAL-EPL-SD44

Numer produktu: 560939

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	43 mm
Długość	107.3 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	32
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maksymalna liczba cewek zaworów	32
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP67
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym z osprzętem VMPAL-KM
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	190 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Multi-pin
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Sub-D
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	44
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Wzmocniony poliamid