


Płyta końcowa VMPAL-EPR-SP

Numer produktu: 560947

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	28.8 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowana funkcja	Selektor do ustawiania zasilania pilotów (wewnętrzne lub zewnętrzne)
Kierunek przepływu	rewersyjny
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 IP67
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	180 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M7
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M7
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Wzmocniony poliamid