

Płyta
VMPAL-EG-QS3/8"
Numer produktu: 560959

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	20.5 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowana funkcja	Odpowietrzenie przewodowe
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 bar...5 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	60 g
Przyłącze pneumatyczne, kanały 3/5 połączone	do przewodu o średnicy zewn. 3/8"
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	PA