

# Kabel przyłączeniowy VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

Numer produktu: 562389

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Przyłącze elektryczne                             | Kabel z wtyczką                  |
| Właściwości kabla                                 | Standard                         |
| Min. promień gięcia kabla                         | 84 mm                            |
| Średnica kabla                                    | 11.2 mm                          |
| Budowa kabla                                      | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>        |
| Stopień ochrony                                   | IP67<br>wg IEC 60529             |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...80 °C                    |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS      |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS             |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla                             | PVC                              |