

Cewka VACC-S13-18-A1-2U

Numer produktu: 562891

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 50/60 Hz, moc 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	210 g
Przylącze elektryczne	Kształt A Wtyczka wg EN 175301-803
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	PA UP