


# Zaślepka QBC-5/32H-U

Numer części: 564784

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Zaślepki
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	0.035 oz
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa o średnicy 5/32"
Temperatura otoczenia Fahrenheit	32 ... 140 °F
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS