

Dysza powietrzna LPZ-RG-150-B

Numer produktu: 565317

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Przyłącze pneumatyczne	Gwint zewnętrzny M12x1,25
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany