

## Złącze wtykowe-L CRQSL-1/8-1/4-U

Numer produktu: 565327

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                            |
| Średnica nominalna                             | 0.217 in                                                            |
| Głębokość wsunięcia przewodu                   | 16 mm                                                               |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                             |
| Konstrukcja                                    | Kształt L<br>Zasada Push Pull                                       |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                   |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne                            |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                                |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz rozszerzone informacje o materiale                            |
| Temperatura otoczenia                          | -20 °C...150 °C                                                     |
| Waga produktu                                  | 0.705 oz                                                            |
| Kable użytkowe                                 | PFAN                                                                |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny 1/2                                           |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny 1/8 NPTF                                           |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 1/4"                                   |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | -4 °F...302 °F                                                      |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | srebrny                                                             |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał obudowy                               | Stal wysokostopowa nierdzewna                                       |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Nierdzewna stal stopowa                                             |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | FPM                                                                 |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                             |