

Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1VH3-LP

Numer produktu: 566715

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ochrona przed zmianą polaryzacji	bipolarny
Dodatkowe funkcje	Eliminowanie iskrzenia
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	12 V 24 V
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rozszerzona temperatura otoczenia	-5 - 60°C
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	1.5 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	Zatrzask
Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA