


## Profil wsporczy HMIA-E10- -

Numer produktu: 566894

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maks. długość profilu                      | 3000 mm                                              |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                     |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                       |
| Waga produktu według długości              | 3.2 kg/m                                             |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |
| Materiał adaptera                          | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany |
| Materiał śrub                              | Stal                                                 |