

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-U

Numer produktu: 567446

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-31 °F...140 °F
Kolor	niebieski brązowy żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny przeźroczysty niebieski przeźroczysty żółty przeźroczysty zielony przeźroczysty czerwony Przeźroczysty, czarny biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)