


Złącze wtykowe L-wysokie QBMLL-10-32-UNF-1/8-U

Numer części: 572286

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Wielkość nominalna	0.098 "
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L, wersja długa
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	1.106 ft-lbf
Waga produktu	0.282 oz
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt 5/16
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 10-32 UNF-2A
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/8 "
Temperatura otoczenia Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna