

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10G-G18-24-M-GR

Numer produktu: 573929

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	10.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	24
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Waga produktu	1009 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej