


Wtyczka NECU-S1W9-C2-APB

Numer produktu: 574589

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	4-40 UNC-2B
Waga produktu	57.48 g
Interfejs magistrali polowej	Sub-D, 9-pin, gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka Sub-D, 9-pin
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk IDC
Prędkość transmisji	12 Mbit/s
Dopuszczalna średnica kabla	8 mm 8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	75% przy 25°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony PC