

Element rozgałęziający-T FCK-3-PK-6-KU

Numer produktu: 6275

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	5.3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt T
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przylącze pneumatyczne 1	Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do końcówki nasadkowej, średnica wewn. przewodu 6 mm, z nakrętką kołpakową
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 6 mm z nakrętką
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał - złącze	POM