

Manometr
MA-63-0,25
Numer produktu: 7169

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Spełnia normę	DIN EN 837-3
Wielkość nominalna, manometr	63
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Płynne media Media w postaci gazowej
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 bar...0.25 bar
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.9
Współczynnik obciążenia ciągłego	0.75
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał wziernika	PMMA
Waga produktu	180 g