


Zawór z przyciskiem dźwigniowym H-4/3-M5

Numer produktu: 7334

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	4/3 odpowietrzony
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	125 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	4 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	nie przewodowe