

Zawór dławiący VFFG-T-M5-8

Numer produktu: 8025712

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	26.1 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Średnica nominalna	0.85 mm
Wartość b	0.5
Wartość C	0.1 l/sbar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Waga produktu	0.5 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby drążonej	PA