

Nypel podwójny NPFC-D-R14-R38-M

Numer produktu: 8030282

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...150 °C
Waga produktu	23.4 g
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	R3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS