


Przepust do szafy sterowniczej NEFU-D12G4-D12DG4

Numer produktu: 8040459

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	EN 61076-2-101
Typ mocowania	przykręcany
Przylącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 4-pin, kodowanie D
Przylącze elektryczne 2	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 4-pin, z kodowaniem D
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Właściwości transmisji	Zgodność z kategorią 5, EN 50173, klasa D Zgodnie z kategorią 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Kolor obudowy	srebrny
Materiał styków	Mosiądz pozlacany