



Płyta regulatora VMPA14-B8-R1-M5-10

Numer produktu: 8043515

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	14 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Regulator ciśnienia dla 1
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe z odpowietrzaniem wtórnym
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 bar...8.5 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia	0.65 Nm
Waga produktu	76 g
Typ mocowania, konstrukcja warstwowa	na płycie łączeniowej
Przyłącze manometru	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części obsługowej	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy regulatora	PA