


Płyta przyłączeniowa VABS-K1-7B-12-U14-P

Numer produktu: 8047063

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	1.2 mm
Wielkość zaworu	7 mm
Przyłącze mediów płynnych	Gwint wewnętrzny 1/4-28 UNF-2B
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kierunek wyprowadzenia przyłączy: w dół
Kierunek przepływu	rewersyjny
Medium robocze	Płynne media Media w postaci gazowej
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	0 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.15 Nm
Maks. moment dokręcenia złącza	0.6 Nm
Waga produktu	3 g
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	PEEK
Materiał tulejki gwintowanej	Nierdzewna stal stopowa