

# Zespół równoległy EAMM-U-70-D40-60RA-96

Numer produktu: 8058952

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                   | Wartość                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Wielkość                                | 70                        |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 5000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania              | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP40                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności              | 118 kgmm <sup>2</sup>     |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.18 Nm                   |
| Przenoszony moment obrotowy             | 7 Nm                      |
| Waga produktu                           | 1800 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | D40                       |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 60RA                      |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |