

Wtyk łącznika
NPHS-S6-M-G38F
Numer produktu: 8059263

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7.85 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1050 l/min...2083 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	1138.2 l/min...2258 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	29 g
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Informacje o materiałach	Stal, ocynkowana