


Zespół osiowy
EAMM-A-L62-108AA
Numer produktu: 8063494

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	75.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	151 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	47 Nm
Waga produktu	2084 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L62
Kod interfejsu, Motor IN	108AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS