


# Zespół osiowy EAMM-A-L62-56GA

Numer produktu: 8063497

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	60.9 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	151 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	38 Nm
Waga produktu	981 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L62
Kod interfejsu, Motor IN	56GA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS