


**Zespół osiowy**  
**EAMM-A-N38-92RA**  
Numer produktu: 8063581

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa                 | 54.4 mm                   |
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 8000 1/min                |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP40                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności         | 14.5 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy        | 12.5 Nm                   |
| Waga produktu                      | 1081 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | N38                       |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 92RA                      |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |