


Zespół osiowy
EAMM-A-N48-90GB
Numer produktu: 8063602

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	54.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	39 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	1378 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	N48
Kod interfejsu, Motor IN	90GB
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS