

Moduł elektroniczny VMPA14-MPM-EMM-4

Numer produktu: 8066768

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maksymalna liczba cewek zaworów	4
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	80 mA do 25 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	25 mA po 25 ms
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	30 g
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS