


Amortyzator hydrauliczny DYSS-10-10-Y1F

Numer produktu: 8069003

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	10
Skok	10 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	1.5 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	10 mm
Maks. siła zderzenia	700 N
Maks. moment dokręcenia	8 Nm
Maks. pobór energii na skok	6 J
Maks. pobór energii na godzinę	25000 J
Maks. energia resztkowa	0.03 J
Siła resetowania	4 N
Min. siła wsuwania	24 N
Waga produktu	51 g
Zakres masy	20 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa