


# Amortyzator hydrauliczny DYSS-12-12-Y1F

Numer produktu: 8069004

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wielkość                                          | 12                                   |
| Skok                                              | 12 mm                                |
| Amortyzacja                                       | samonastawna                         |
| Pozycja montażu                                   | dowolny                              |
| Sygnalizacja położenia                            | brak                                 |
| Maks. prędkość uderzenia                          | 1.5 m/s                              |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej         | 0.2 s                                |
| Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia | 1 s                                  |
| Sposób działania                                  | pchający<br>Jednostronnego działania |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne     |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                             | -5 °C...80 °C                        |
| Długość amortyzacji                               | 12 mm                                |
| Maks. siła zderzenia                              | 1000 N                               |
| Maks. moment dokręcenia                           | 20 Nm                                |
| Maks. pobór energii na skok                       | 10 J                                 |
| Maks. pobór energii na godzinę                    | 36000 J                              |
| Maks. energia resztkowa                           | 0.05 J                               |
| Siła resetowania                                  | 4 N                                  |
| Min. siła wsuwania                                | 35 N                                 |
| Waga produktu                                     | 82 g                                 |
| Zakres masy                                       | 45 kg                                |
| Typ mocowania                                     | Z przeciwnakrętką                    |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS            |
| Materiał uszczelnień                              | NBR                                  |
| Materiał obudowy                                  | Stal wysokostopowa                   |
| Materiał tłoczyska                                | Stal wysokostopowa                   |