

Panel operatorski CDSB-A1

Numer produktu: 8070984

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. długość kabla	3 m
Pamięć użytkownika	3 GB
Wskaźnik	Kolorowy TFT
Właściwość wyświetlacza	Ekran dotykowy
Wielkość wyświetlacza	1,77"
Zakres napięcia roboczego DC	4.5 V...5.5 V
Rozdzielczość monitora	128x160 pikseli
Certyfikacja	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	maks. 95% przy 60°C bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	36.6 g
Złącze USB, technologia przyłączy	USB 2.0 typu B mini
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6
Obszar zastosowań	Tylko z CMMT, CPX-E-CEC
Wymiary szer. x dł. x wys.	50 mm x 45 mm x 19,6 mm