

# Listwa przyłączeniowa VABM-P7-18M-G18-M5-4

Numer produktu: 8076386

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 18 mm                                   |
| Konstrukcja                                | Kierunek przyłączenia z boku            |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 4                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                          |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu  | 0.6 Nm                                  |
| Waga produktu                              | 180 g                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/8                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | M5                                      |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |